


**AIE MULTI-SPX 0.75-4<sup>2</sup>SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Insert
Best.-Nr.	<a href="#">9203730000</a>
Art	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL
GTIN (EAN)	4032248576449
VPE	1 ST

**AIE MULTI-SPX 0.75-4<sup>2</sup>SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1.1811 inch
Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch
Breite	41 mm	Breite (inch)	1.6142 inch
Länge	41 mm	Länge (inch)	1.6142 inch
Nettogewicht	81 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Abisolierbarkeit für halogenfreie isolierte Leitungen 0,75 - 4,0 mm <sup>2</sup>
---------------------	--

**Abisolierwerkzeuge**

Verarbeitbare Kabel	halogenfrei, Silikon, Teflon
---------------------	------------------------------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		