

SLICER NO 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm²
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---------------------|
| Ausfuehrung | Sheathing strippers |
| Best.-Nr. | 9918070000 |
| Art | SLICER NO 16 |
| GTIN (EAN) | 4032248359189 |
| VPE | 1 ST |

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | |
|--------------|--------|
| Tiefe | 35 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Breite | 132 mm |
| Nettogewicht | 74 g |

| | |
|---------------|-------------|
| Tiefe (inch) | 1.378 inch |
| Höhe (inch) | 1.1417 inch |
| Breite (inch) | 5.1968 inch |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschreibung | Kabelmesser für Leiter mit Außendurchmesser 4 - 16mm ø |
|---------------------|--|

| | | | |
|--|--|---------------|-------------|
| | | Tiefe (inch) | 1.378 inch |
| | | Höhe (inch) | 1.1417 inch |
| | | Breite (inch) | 5.1968 inch |

Abisolierwerkzeuge

| | |
|----------------------------------|---|
| Kabeltyp | feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation |
| Leiterdurchmesser, min. | 4 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 201 mm ² |

| | | | |
|--|--|----------------------------|-------|
| | | Leiterdurchmesser, max. | 16 mm |
| | | Abisolierbereich AWG, max. | 6 AWG |

Klassifikationen

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002109 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm²
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Art | ZUB SLICER NO16-35 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9201430000 | Sheathing strippers |
| GTIN (EAN) | 4032248430314 | |
| VPE | 2 ST | |