

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspleißen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimierte ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	9918180000
Art	STRIPAX 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248371662
VPE	1 ST

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	99 mm	Höhe (inch)	3.8976 inch
Breite	190 mm	Breite (inch)	7.4803 inch
Nettogewicht	200 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolierwerkzeug bis 16 mm ²
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm ²
Abisolierbereich AWG, max.	6 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	10 AWG
Abisolierbereich, min.	6 mm ²	Abisolierlänge, max.	25 mm
Farbe	orange	Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	6 mm ²		

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	<ul style="list-style-type: none">• Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung• Für feindrähtige und massive Leiter• Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau• Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar• Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren• Kein Aufspleißen der Einzelleiter• Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar• Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung• Schneideeinrichtung spielfrei und selbstanpassend• Lange Lebensdauer• Optimiertes ergonomisches Design <p>Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel</p>
----------------	--

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspleißen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideeinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimierte ergonomische Design

Allgemeine Bestelldaten

Art	ERME 16 ² SPX 4	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1119040000	Zubehör, Messerhalter
GTIN (EAN)	4032248948437	
VPE	1 ST	
Art	ERTE KLBC SPX 16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2571490000	Zubehör, Ersatzklemmba
GTIN (EAN)	4050118582116	
VPE	1 ST	