TW SAK2.5 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Las tapas de cierre se sujetan en la parte abierta del último borne antes del ángulo de fijación lateral. El empleo de la tapa de cierre permite mantener la función del borne así como la tensión nominal indicada. Además, garantiza una protección de contacto para las partes que soportan tensión. El borne final es a prueba de contacto con los dedos.

Datos generales para pedido

Versión	Separador (borne), azul, Altura: 50 mm, Anchura: 1.5 mm, V-2, PA 66
Código	<u>0302880000</u>
Tipo	TW SAK2.5 BL
GTIN (EAN)	4008190047948
Cantidad	20 Pieza



TW SAK2.5 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad				
Dimensiones y pesos					
Profundidad	44 mm	Profundidad (pulgadas)	1.7323 inch		
Altura	50 mm	Altura (pulgadas)	1.9685 inch		
Anchura	1.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.0591 inch		
Peso neto	3.19 g	, monara (pargadae)	0.0001 111011		
Temperaturas					
Temperatura de almacenamiento	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
Temperatura permanete de trabajo, min	50 °C	Temperatura permanete de trabajo	o, max. 100 °C		
Conformidad medioambiental	del producto				
Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención				
Rohs Reach Syhc	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso				
Datos del material	от ст. то рег спешна аст с	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Datos del material					
Material básico	PA 66	Color	azul		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2				
Generalidades					
Indicación de montaje	Montaje directo				
Otros datos técnicos					
enclavable	No	Indicación de montaje	Montaia directo		
		indicación de montaje	Montaje directo		
Valores característicos del sis	tema		<u> </u>		
Versión	Placa intermedia				
Clasificaciones					
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01		
ECLASS 15.0	27-25-03-01				

Versión del catálogo / Dibujos