

## BFSC M4X20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Tornillo de sujeción (borne), 4.00 mm, Acero, Profundidad: 7 mm, Anchura: 7 mm, Altura: 20 mm |
| Código     | <a href="#">0362800000</a>  |
| Tipo       | BFSC M4X20  |
| GTIN (EAN) | 4008 1901 14053   |
| Cantidad   | 100 Pieza   |

## BFSC M4X20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

|             |       |                        |             |
|-------------|-------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 7 mm  | Profundidad (pulgadas) | 0.2756 inch |
| Altura      | 20 mm | Altura (pulgadas)      | 0.7874 inch |
| Anchura     | 7 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.2756 inch |
| Diámetro    | 4 mm  | Peso neto              | 2.11 g      |

### Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Material básico Acero Color plata

### Dimensiones

Diámetro 4 mm Medida de rosca métrica, ext. 4.00 mm

### Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

### Otros datos técnicos

|                                |             |                       |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Tipo de fijación               | atornillado | Indicación de montaje | Montaje directo |
| Versión a prueba de explosivos | No          | Tipo de montaje       | atornillado     |

### Valores característicos del sistema

Versión para puente móvil de conexión transversal

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## BFSC M4X20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                              |  |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Tipo       | SS M4 D 128-A 4            | Versión                      |  |
| Código     | <a href="#">0136400000</a> | Arandela de seguridad, Cobre |  |
| GTIN (EAN) | 4008190118143              |                              |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |                              |  |