

SSCH 6X6X1000 CU/SN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

Datos generales para pedido

Versión	Barra colectora (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 6 mm, Cobre
Código	0571300000
Tipo	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
Cantidad	1 M

SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2362 inch
Altura	1000 mm	Altura (pulgadas)	39.37 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	320 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Material básico	Cobre	Superficie	estañado
Color	plata		

Datos nominales

Corriente nominal	140 A
-------------------	-------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Superficie	estañado
-----------------------	-----------------	------------	----------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Conexiones de barras colectoras**

Weidmüller ofrece terminales de roscado para varios tipos de sistemas de barras colectoras. Dependiendo de la aplicación, aquí se puede distinguir entre terminales aislados y no aislados.

Datos generales para pedido

Tipo	ZB 4/6	Versión
Código	0556700000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 4/6K BL	Versión
Código	0565480000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 4/6K GE/GN	Versión
Código	0565460000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 16/6	Versión
Código	0556800000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4008190007751	
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 16/6K GE/GN	Versión
Código	0569660000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4008190043681	
Cantidad	50 ST	