

## KLBUE SH1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

### Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento
Código	<a href="#">0635900000</a>
Tipo	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190192204
Cantidad	500 Pieza

## KLBUE SH1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	26.5 mm	Altura (pulgadas)	1.0433 inch
Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0.5906 inch
Peso neto	1.88 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanente de trabajo, min.	-60 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	130 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.151 kg CO2 eq.	

### Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión	Conexión por muelle	Número de conexiones	1
------------------	---------------------	----------------------	---

### Datos del material

Color	Beige oscuro	Grado inflamabilidad según UL 94	None
-------	--------------	----------------------------------	------

### Dimensiones

Paso en mm (P)	16.00 mm
----------------	----------

### Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora	Carril de montaje	Barra colectora
-----------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------

### Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora
Versión a prueba de explosivos	No		

### Valores característicos del sistema

Versión	para soportes de guía	Tapa final obligatoria	No
Carril de montaje	Barra colectora		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		


## KLBUE SH1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

### Datos generales para pedido

Tipo	SO SH1	Versión	
Código	<a href="#">0401460000</a>	Soporte de la barra colectora, gris, 100 °C, Anchura: 24.5 mm, V-2,	
GTIN (EAN)	4008190188092	Poliamida 66, atornillado	
Cantidad	20 ST		