

**KLBUE SH1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

**Datos generales para pedido**

Versión	Accesorios, Bridas-tornillo para conexión de apan-tallamiento
Código	<a href="#">0635960000</a>
Tipo	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190007140
Cantidad	20 Pieza

**KLBU SH1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	26.5 mm	Altura (pulgadas)	1.0433 inch
Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0.5906 inch
Peso neto	1.69 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-60 °C		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.214 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

**Conductor embornable (conexión nominal)**

Tipo de conexión	Contacto de muelle
------------------	--------------------

**Datos del material**

Color	Beige oscuro	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
-------	--------------	----------------------------------	-----

**Dimensiones**

Paso en mm (P)	16.00 mm
----------------	----------

**Generalidades**

Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora	Carril de montaje	TS 35
-----------------------	----------------------------------	-------------------	-------

**Otros datos técnicos**

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora
------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------

Versión a prueba de explosivos	No
--------------------------------	----

**Valores característicos del sistema**

Versión	para soportes de guía	Tapa final obligatoria	No
---------	-----------------------	------------------------	----

Carril de montaje	TS 35
-------------------	-------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**KLBU SH1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Accesorios**

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

**Datos generales para pedido**

Tipo	SO SH1	Versión
Código	<a href="#">0401460000</a>	Soporte de la barra colectora, gris, 100 °C, Anchura: 24.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190188092	Poliamida 66, atornillado
Cantidad	20 ST	