



El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Versión	Tapa final, RS 45 naranja, Tapa final carril DIN de montaje derecho, Anchura: 8 mm
Código	1011600000
Tipo	AP 45/RE OR 1665
GTIN (EAN)	4032248723560
Cantidad	20 Pieza

AP 45/RE OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	22.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8976 inch
Altura	45 mm	Altura (pulgadas)	1.7716 inch
Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0.315 inch
Longitud	45 mm	Longitud (pulgadas)	1.7716 inch
Peso neto	2.35 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Materiales aislantes	PA 66
Grupo de materiales aislantes	I	Superficie	no probado
Material básico	PA 66	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI

Datos generales

Color	naranja	Tipo de protección	IP00
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Capacidad de sellado	No


Indicación importante

Información de producto	El artículo dejará de estar disponible en breve. Por favor, no realices más diseños. Las series de perfiles RS 70 y RS 100 pueden usarse como alternativa.
-------------------------	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Dibujos



RAIL MOUNTING

