

AP AST1+5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto







Similar a la ilustración

Las tapas de cierre se sujetan en la parte abierta del último borne antes del ángulo de fijación lateral. El empleo de la tapa de cierre permite mantener la función del borne así como la tensión nominal indicada. Además, garantiza una protección de contacto para las partes que soportan tensión. El borne final es a prueba de contacto con los dedos.

Datos generales para pedido

Versión	Tapa final para bornes, beige, Altura: 58 mm,	
	Anchura: 1.5 mm, V-2, PA 66, enclavable: Sí	
Código	<u>0266460000</u>	
Tipo	AP AST1+5	
GTIN (EAN)	4008190045517	
Cantidad	20 Pieza	
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.	
Disponible hasta	2026-06-30T00:00:00+02:00	
Producto alternativo	AP AST1+5 DB	



AP AST1+5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch	
Altura	58 mm	Altura (pulgadas)	2.2835 inch	
Anchura	1.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.0591 inch	
Peso neto	3.1 g	, monara (parguado)	0.0001	
Temperaturas				
	05.00 55.00	T	F 00 40 00	
Temperatura de almacenamiento	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura permanete de trabajo, min	50 °C	Temperatura permanete de trabajo, ma	x. 100 °C	
Conformidad medioambiental	del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta 0.028 kg CO2eq.			
Datos del material				
Material básico	PA 66	Color	beige	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	<u> </u>	boigo	
Generalidades				
Indicación de montaje	Montaje directo			
Otros datos técnicos				
enclavable	Sí	Indicación de montaje	Montaje directo	
Valores característicos del sis	tema			
Versión	Tapa final			
Clasificaciones				
<u> </u>				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
			07.05.00.04	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	

Fecha de creación 16.11.2025 04:51:30 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos