

## IE-OP-V04P-1S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Toma de conexión, versión para conector PushPull Var.4 según IEC 61076-3-106 de plástico

### Datos generales para pedido

Versión	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Código	<a href="#">1045780000</a>
Tipo	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Cantidad	10 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	106.9 mm	Profundidad (pulgadas)	4.2087 inch
Altura	61.6 mm	Altura (pulgadas)	2.4252 inch
Anchura	41.8 mm	Anchura (pulgadas)	1.6457 inch
Peso neto	6.5 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro
Material capotas	PA	Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

### Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 4

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**Dibujos**

**Dibujo acotado**



### RJ45



Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión	
Código	<a href="#">1963840000</a>		Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894		
Cantidad	10 ST		
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión	
Código	<a href="#">1963830000</a>		Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159		
Cantidad	10 ST		
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión	
Código	<a href="#">1962850000</a>		Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053		
Cantidad	10 ST		

### Sets - RJ45

Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico incl. conector RJ45



#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Versión	
Código	<a href="#">1963160000</a>		Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665		
Cantidad	10 ST		