WEW 32/1 LCP/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

Versión	Ángulo de fijación lateral, Gris claro, TS 32, V-0, Wemid, Anchura: 12.2 mm, 130°C
Código	<u>1067660000</u>
Tipo	WEW 32/1 LCP/NA
GTIN (EAN)	4008190072353
Cantidad	50 Pieza



WEW 32/1 LCP/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

HO	mo	nn	acia	ones

ROHS

Dimensiones y pesos			
Profundidad	67 mm	Profundidad (pulgadas)	2.6378 inch
Altura	56 mm	Altura (pulgadas)	2.2047 inch
Anchura	12.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.4803 inch
Peso neto	32.1 g		

Conformidad

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	Temperatura permanete de trabajo, min60 °C
Temperatura permanete de traba	ajo, max. 130 °C	

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso	
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.273 kg CO2eq.

Datos del material

Material básico	Wemid	Color	Gris claro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Generalidades

Carril de montaje	TS 32	

Otros datos técnicos

Tipo de montaje	TS 32		

Valores característicos del sistema

Carril de montaje	TS 32		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

Versión del catálogo / Dibujos

WEW 32/1 LCP/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

ZGB portaetiquetas giratorio de conjunto



EIZGB 15 es un portaetiquetas para conjuntos giratorio. El portaetiquetas se puede equipar con el señalizador de bornes y conectores dekafix 5, WS 12/5 o la etiqueta insertable ESO 15.

El ZGB 30 es un portaetiquetas para conjuntos giratorio. El portaetiquetas se puede equipar con el señalizador de bornes y conectores dekafix 5, WS 12/5 o la etiqueta insertable ESO 7.

Las etiquetas insertables y tiras de protección se encuentran en el apartado de Accesorios.

Datos generales para pedido

Tipo	ZGB 15	Versión
Código	1636530000	Señalizador de bornes, Terminal marker, 15 x 7 mm, Paso en mm (P):
GTIN (EAN)	4008190297053	5.00 Weidmueller, blanco
Cantidad	20 ST	
Tipo	ZGB 30	Versión
Código	<u>1611930000</u>	Señalizador de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Paso en mm (P):
Código GTIN (EAN)	1611930000 4008190002251	Señalizador de bornes, Terminal marker, 32 x 7 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, blanco

Versión del catálogo / Dibujos