



Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MC-Mobilo.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 49 mm, Soporte CC-H 15/49, amarillo
Código	1076970000
Tipo	CC 15/49 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248835515
Cantidad	40 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0472 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	49 mm	Anchura (pulgadas)	1.9291 inch
Peso neto	2.83 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.018 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

Datos generales

Color de material según código de resistencia	4
---	---

Versión	enchufable
---------	------------

Anchura	49 mm
---------	-------

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
----------------------------------	-----

Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
--	--------

Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
--	--------

Color	amarillo
-------	----------

Halógenos	No
-----------	----

Material básico	Poliamida 66
-----------------	--------------

Caracteres impresos	sin
---------------------	-----

Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
--	------------------	-----------

Industrias recomendadas	Maquinaria
-------------------------	------------

Impresora compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
----------------------	---

Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Device markers
---	------------------------------

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Aplicación / productor	Soporte CC-H 15/49
------------------------	--------------------

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Dibujos



Accesorios**Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	CC-H 15/49	Versión
Código	1790420000	ClipCard, Accesorios, 15 x 49 mm, negro
GTIN (EAN)	4032248215218	
Cantidad	25 ST	
Tipo	CC-RAIL 1000	Versión
Código	1790150000	ClipCard, Accesorios, 1000 x 17 mm, Autoadhesiva, negro
GTIN (EAN)	4032248213610	
Cantidad	1 ST	
Tipo	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Versión
Código	1790160000	ClipCard, Tapa, 1000 x 19 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248213627	
Cantidad	1 ST	
Tipo	STR CC 15/49 TRANSPARENT	Versión
Código	1888300000	ClipCard, Accesorios, 15 x 49 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248494170	
Cantidad	40 ST	
Tipo	ETO CC 15/49 TRANSPAR.	Versión
Código	1880830000	ClipCard, Accesorios, 15 x 49 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248480906	
Cantidad	10 ST	