

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar conectores planos y manguitos de conexión plana con patillas abiertas o cerradas

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm ² , 6mm ² , B-Crimp |
| Código | 1077010000 |
| Tipo | CTF 63 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4032248864386 |
| Cantidad | 1 Pieza |

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|---------|--------------------|-------------|
| Anchura | 250 mm | Anchura (pulgadas) | 9.8425 inch |
| Peso neto | 674.2 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Datos técnicos

| | | | |
|--------------------------|---|---------|---|
| Descripción del artículo | Herramientas para prensar terminales planos y manguitos conex. plana Anchura conector 6,3 mm | Versión | mecánico, sin contactos recambiables |
|--------------------------|---|---------|---|

Datos de herramienta para prensar

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| Sección del terminal tubular, max. | 6 mm ² | Tipo de prensado /perfil | B-Crimp |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|

Descripción de contacto

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Tipo de contactos | Conector/manguito guía | Sección máx. AWG | AWG 10 |
| Sección mín. AWG | AWG 21 | Ancho del enchufe | 6.3 mm |
| Zona de prensado, max. | 6 mm ² | Zona de prensado, min. | 0.5 mm ² |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Dibujos



CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Accesorios/piezas de repuesto



Herramientas para prensar conectores planos y manguitos de conexión plana con patillas abiertas o cerradas

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | ERTE AN CTF 63 | Versión | |
| Código | 1246390000 | Herramienta para prensar, Pieza de repuesto | |
| GTIN (EAN) | 4050118034479 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |