

THM ET S7 50/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las etiquetas no adhesivas THM ET S7 en rollo, se emplean para identificar los módulos SIMATIC ET 200S y S7 de Siemens.

El software M-Print® PRO permite rotular individualmente las etiquetas THM ET S7 utilizando una impresora THM. Etiquetas separables de forma sencilla. La impresora THM MultiMark garantiza una impresión de elevada resistencia.

Datos generales para pedido

Versión	THM, Señalizadores de dispositivos, 50 x 25 mm, Siemens, amarillo
Código	1095590000
Tipo	THM ET S7 50/25 GE
GTIN (EAN)	4032248868100
Cantidad	1 ROL

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.08 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0031 inch
Altura	50 mm	Altura (pulgadas)	1.9685 inch
Anchura	25 mm	Anchura (pulgadas)	0.9842 inch
Peso neto	739.2 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -50...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Color de material según código de resistencia	4
Procedimiento de impresión	Termotransferencia
Versión	libre de halógenos
Anchura	25 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C
Color	amarillo
Halógenos	No
Material básico	Polipropileno
Caracteres impresos	sin
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega Carrete de etiquetas
Homologación según UL 969	No
Impresora compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = Device markers
Gama de temperaturas de servicio	-50...100 °C
Aplicación / productor	Siemens
Unidades por rollo	1250

Señalizadores de dispositivos

Halógenos No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Dibujos



THM ET S7 50/25 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión	
Código	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Cantidad	1 ST		