HDC 24B HP550 MPL2 TYP2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - Conector, Número de polos: 2, Tamaño de instalación: 8
Código	<u>1103770000</u>
Tipo	HDC 24B HP550 MPL2 TYP2
GTIN (EAN)	4032248877973
Cantidad	1 Pieza

HDC 24B HP550 MPL2 TYP2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-06

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones				
Homologaciones	((
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Altura	46 mm	Altura (pulgadas)	1.811 inch	
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch	
Longitud	140 mm	Longitud (pulgadas)	5.5118 inch	
Medida de fijación, altura	130 mm	Medida de fijación, anchura	32 mm	
Peso neto	90.5 g			
Conformidad medioambienta	del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos generales Número de polos	2	Tamaño de instalación	8	
Color	gris plata	Material básico	Acero inoxidable	
Serie	HighPower	Sin halógenos	false	
3G	8			
Datos generales				
2 alam	avio aloto	Material básico	Acero inoxidable	
Color Serie	gris plata HighPower	iviateriai pasico	Acero moxidable	
Indicación importante				
Información de producto	En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponers a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.			
Clasificaciones	'			
ETIM 6.0	EC002942	ETIM 7.0	EC002042	
	EC002943	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002943	
TIM 10.0	EC002943		EC002943	
TIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92	
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92	
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-06	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

ECLASS 14.0

27-44-02-06

27-44-02-06

HDC 24B HP550 MPL2 TYP2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

