


SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

Datos generales para pedido

Versión	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 6 mm, Cobre
Código	0571300000
Tipo	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
Cantidad	1 M

SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2362 inch
Altura	1000 mm	Altura (pulgadas)	39.37 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	320 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico	Cobre	Superficie	estañado
Color	plata		

Datos nominales

Corriente nominal	140 A
-------------------	-------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Superficie	estañado
-----------------------	-----------------	------------	----------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		


SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Conexiones de barras colectoras



Weidmueller ofrece terminales de roscado para varios tipos de sistemas de barras colectoras. Dependiendo de la aplicación, aquí se puede distinguir entre terminales aislados y no aislados.

Datos generales para pedido

Tipo	ZB 4/6	Versión
Código	0556700000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 4/6K BL	Versión
Código	0565480000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 4/6K GE/GN	Versión
Código	0565460000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 16/6	Versión
Código	0556800000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4008190007751	
Cantidad	50 ST	
Tipo	ZB 16/6K GE/GN	Versión
Código	0569660000	Borna (conexión de barras colectoras)
GTIN (EAN)	4008190043681	
Cantidad	50 ST	