AP 45/LI OR 1665



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Versión Tapa final, RS 45 naranja, Tapa final carri izquierdo, Anchura: 8 mm	
izquierdo, Anchura: 8 mm	il DIN
Código <u>1011590000</u>	
Tipo AP 45/LI OR 1665	
GTIN (EAN) 4032248723577	
Cantidad 20 Pieza	



AP 45/LI OR 1665



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Profundidad	22.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8976 inch
Altura	45 mm	Altura (pulgadas)	1.7716 inch
Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0.315 inch
Longitud	45 mm	Longitud (pulgadas)	1.7716 inch
Peso neto	2.35 g		
Conformidad medioambienta	del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Datos del material	'		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Materiales aislantes	PA 66
Grupo de materiales aislantes	1	Superficie	no probado
Material básico	PA 66	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI
Datos generales			
			ID 0.0
Color	naranja	Tipo de protección	IP00
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Capacidad de sellado	No
Indicación importante			
Información de producto	El artículo dejará de estar disponible en breve. Por favor, no realices más diseños. Las series de perfiles RS 70 y RS 100 pueden usarse como alternativa.		
Clasificaciones			
	·		
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
	07.40.00.00		

27-19-06-02

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

AP 45/LI OR 1665



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



