



Conecotor PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Brida RJ45, IP67, Brida de metal V14, Acoplamiento RJ45 - RJ45, Brida normativa con adaptador RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	1012310000
Tipo	IE-BSS-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248719969
Cantidad	10 Pieza

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Peso neto	45.27 g
-----------	---------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo	Brida de metal V14, Acoplamiento RJ45 - RJ45, Brida normativa con adaptador RJ45	Material de la junta	EPDM
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro de la funda, min.	5 mm
Diámetro de la funda, max.	10 mm	Tipo de montaje	2 Schrauben
Apantallamiento	Caja envolvente de 360°;	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	750		

Normas generales


Conector norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	---	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas

Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC
--	----------------	---	----------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujos**Sección del montaje**

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V14P	Versión
Código	1058310000	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248799404	
Cantidad	10 ST	