

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1
(EtherNet/IP) de plástico, carcasa vacía

Datos generales para pedido

Versión	Carcasa vacía, Base, IP67
Código	1016960000
Tipo	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
Cantidad	10 Pieza

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	22.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8976 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	1.76 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Datos generales

Color	negro	Material capotas	PA UL 94 V0
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750
Composición	Capota con fijación para placa de señalización 9*11 mm, adecuada para la fijación de aplicaciones RJ45 y fibra óptica		

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------	------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dibujo detallado



Grosor de pared al utilizar la conexión por tornillo central

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

RJ45



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versión
Código	1962840000	Conector hembra RJ45, Juego de bridas acoplamiento
GTIN (EAN)	4032248645046	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión
Código	1962850000	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión
Código	1963840000	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión
Código	1963830000	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Cantidad	10 ST	

LWL-SC

Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 / 14



Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Versión
Código	1964430000	Conector SC, Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Multimodo
GTIN (EAN)	4032248649044	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Versión
Código	1962870000	Conector SC, Juego de bridas SCRJ en 2 SC, Monomodo
GTIN (EAN)	4032248645060	
Cantidad	10 ST	


IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

LWL-LC



Conectores de fibra óptica LC para conectores Var.1 / 4 / 14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-LCD-MM-C	Versión	
Código	1964420000	Conector LC, Juego de bridas LC-Duplex, Multimodo	
GTIN (EAN)	4032248649037		
Cantidad	10 ST		
Tipo	IE-BI-LCD-SM-C	Versión	
Código	1962880000	Conector LC, Juego de bridas LC-Duplex, Monomodo	
GTIN (EAN)	4032248645077		
Cantidad	10 ST		

USB

Insertos USB para FrontCom®




Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-USB-A	Versión	
Código	1019570000	Conector USB, Conector para base, tipo A	
GTIN (EAN)	4032248731602		
Cantidad	1 ST		

Hybrid

Híbrido, 10 polos. Insertos para conectores enchufables versión 14



IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BH-HYB-10P	Versión	
Código	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823970		
Cantidad	10 ST		
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versión	
Código	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869114		
Cantidad	300 ST		

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V01P	Versión	
Código	1965700000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Cantidad	10 ST		