


RF RS 70 LI/A2/O.SG BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El perfil RS 70 es un sistema modular enchufable para el carril de montaje que puede ampliarse de forma flexible hasta la longitud necesaria. Consta de secciones intermedias en varias longitudes. Opcionalmente con o sin pie de encaje, así como tapas finales con opción de marcado integrada. La PCB se inserta lateralmente, mientras que los pies de bloqueo integrados de forma permanente permiten una fijación estable.

Datos generales para pedido

Versión	Pie de enclavamiento, RS 70 negro, Tapa final carril DIN izquierdo, Anchura: 10 mm
Código	1162890000
Tipo	RF RS 70 LI/A2/O.SG BK
GTIN (EAN)	4032248960606
Cantidad	20 Pieza

RF RS 70 LI/A2/O.SG BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	28.6 mm	Profundidad (pulgadas)	1.126 inch
Altura	70 mm	Altura (pulgadas)	2.7559 inch
Anchura	10 mm	Anchura (pulgadas)	0.3937 inch
Peso neto	5.1 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Materiales aislantes	PA 66
Superficie	no probado	Material básico	PA 66

Índice de resistencia al encaminamiento 600 ≤ CTI eléctrico (CTI)

Datos generales

Color	negro	Tipo de protección	IP00
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Capacidad de sellado	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

RF RS 70 LI/A2/O.SG BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

LOCKING FOOT LEFT

