RF 108 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Pie de enclavamiento, RS 80, RS 90, RS 100
naranja, Pie de enclavamiento, Anchura: 17.5 mm
<u>1020690000</u>
RF 108 OR
4032248740154
20 Pieza

1



RF 108 OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homo	logac	iones

Dimensiones y peso	S		
Profundidad	26.8 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0551 inch
Altura	107.2 mm	Altura (pulgadas)	4.2205 inch
Anchura	17.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.689 inch
Peso neto	8.15 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Materiales aislantes	PA 66/6
Superficie	no probado	Material básico	PA 66
Índice de resistencia al encaminamier eléctrico (CTI)	nto 600 ≤ CTI		

Datos generales

Color	naranja	Tipo de protección	IP00	
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Capacidad de sellado	No	

Clasificaciones

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-05	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		

Versión del catálogo / Dibujos