

**TW PRV4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Imagen de producto**

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

**Datos generales para pedido**

Versión	Serie P, Separador, gris, 2 mm, sin rotular
Código	<a href="#">1173700000</a>
Tipo	TW PRV4
GTIN (EAN)	403224896134
Cantidad	10 Pieza

**TW PRV4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	41.1 mm	Profundidad (pulgadas)	1.6181 inch
Altura	70 mm	Altura (pulgadas)	2.7559 inch
Anchura	2 mm	Anchura (pulgadas)	0.0787 inch
Peso neto	4.57 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	125 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos del material**

Material básico	Policarbonato	Color	gris
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

**Otros datos técnicos**

enclavable	Sí
------------	----

**Valores característicos del sistema**

Versión	sin rotular	Número de pisos	4
---------	-------------	-----------------	---

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

**TW PRV4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

