


ELS 6/30 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los señalizadores ELS MultiCard son adecuados para la impresión con PrintJet, plotter o SMark. Además, la impresión a color con PrintJet ADVANCED permite obtener una llamativa señalización de cables y regletas de bornes con grandes posibilidades.

ELS 6/30 para utilizar con señalizadores para cables WKM 8/30 o con portaetiquetas de conjunto EM8/30
ELS 7/40 para utilizar con portaetiquetas de conjunto SchT5S

ELS 16/40 para utilizar con señalizadores para cables WKM 18/43 o con portaetiquetas de conjunto SchT5

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, amarillo
Código	1045580000
Tipo	ELS 6/30 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248779482
Cantidad	80 Pieza

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0315 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	0.97 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.006 kg CO2 eq.	

Datos generales

Color de material según código de resistencia	4		
Nº por hoja	16		
Tipo de impresión	sin imprimir		
Versión	libre de halógenos		
Anchura	6 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	amarillo		
Halógenos	No		
Material básico	Poliamida 66		
Caracteres impresos	sin imprimir		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard	
Impresora compatible	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Insert markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C		


Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Diámetro externo del conductor, max.	115 mm
Diámetro externo del conductor, min.	7 mm	diámetro externo del conductor	7 - 115 mm


Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Dibujos



EM 8/30 señalizador de ángulo de fijación lateral




El señalizador EM 8/30 está indicado para la señalización del ángulo de fijación lateral WEW 35/2 y ZEW 35/2, y también para el portaetiquetas para conjuntos de bornes de la serie W. El EM 8/30 puede ser equipado con etiquetas insertables ESO 7/ESO 7P. Esta caja garantiza una alta protección de la impresión ante las influencias ambientales. Las etiquetas insertables se encuentran en el apartado de Accesorios.

Datos generales para pedido

Tipo	EM 8/30	Versión	
Código	1806120000		EM, Terminal marker, 32.4 x 7.2 mm, Paso en mm (P): 7.20
GTIN (EAN)	4032248275298		Weidmueller, transparente
Cantidad	50 ST		

WKM para etiquetas señalizadoras



La funda transparente libre de halógenos del sistema WKM ofrece una excelente protección frente a las inclemencias del entorno. Solución adecuada para prácticamente cualquier sección de conductor gracias a la firma fijación mediante abrazaderas. Las etiquetas impresas se insertan en el WKM y quedan aseguradas con un clip. Los señalizadores para cables WKM son la solución perfecta para obtener la máxima eficiencia en trabajos in situ. Ventajas de utilización del señalizador para cables WKM

- Posibilidad de imprimir individualmente etiquetas de papel y poliéster con impresoras de oficina convencionales
- Su robusto diseño y la utilización con las etiquetas MultiCard ELS garantizan la máxima protección frente a las inclemencias del entorno.

Datos generales para pedido

Tipo	WKM 8/30	Versión	
Código	1631910000		WKM, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Señalizadores para conductores y cables, transparente
GTIN (EAN)	4008190206666		
Cantidad	50 ST		