



Toma de conexión, versión para conector PushPull Var.4  
según IEC 61076-3-106 de plástico

**Datos generales para pedido**

Versión	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Código	<a href="#">1045780000</a>
Tipo	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Cantidad	10 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	106.9 mm	Profundidad (pulgadas)	4.2087 inch
Altura	61.6 mm	Altura (pulgadas)	2.4252 inch
Anchura	41.8 mm	Anchura (pulgadas)	1.6457 inch
Peso neto	6.5 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin excepción
---	------------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro
Material capotas	PA	Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

**Normas generales**


Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4
----------------	------------------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

## Dibujos

### Dibujo acotado



**IE-OP-V04P-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****RJ45**

Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versión
Código	<a href="#">1963840000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versión
Código	<a href="#">1963830000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Cantidad	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versión
Código	<a href="#">1962850000</a>	Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Cantidad	10 ST	

**Sets - RJ45**

Conector PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico incl. conector RJ45

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Versión
Código	<a href="#">1963160000</a>	
GTIN (EAN)	4032248651665	Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	