

IE-BS-V01M-SCRJ-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Conecotor de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1
conector RJ45 (EtherNet/IP) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Monomodo
Código	1221020000
Tipo	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4050118004113
Cantidad	10 Pieza

IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	37 mm	Profundidad (pulgadas)	1.4567 inch
Altura	32 mm	Altura (pulgadas)	1.2598 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	63.7 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
------------	---

SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7
------	--------------------------------------

Datos generales


Color	otros	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	500
Tipo de fibra	Monomodo	Atenuación por inserción	≤ 0,5 dB
Conexión 1	SCRJ	Conexión 2	SCRJ
Pérdida de retorno	≥ 40 dB		

Normas generales


Conektor norma	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
----------------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Dibujos**Sección del montaje**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dibujo detallado

Grosor de pared al utilizar la conexión por tornillo central

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V01P	Versión
Código	1965700000	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248653928	
Cantidad	10 ST	