

IE-BSC-V14M-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector LC

Datos generales para pedido

Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Variante 14, prensaestopas central, acoplamiento LC Duplex, Multimodo
Código	1062610000
Tipo	IE-BSC-V14M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248813322
Cantidad	10 Pieza

IE-BSC-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	33 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2992 inch
Altura	39.6 mm	Altura (pulgadas)	1.5591 inch
Anchura	39.6 mm	Anchura (pulgadas)	1.5591 inch
Peso neto	52.9 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
------	--------------------------------------

Datos generales


Descripción del artículo	Variante 14, presaestopas central, acoplamiento LC Duplex	Color	otros
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	500	Tipo de fibra	Multimodo
Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	Conexión 1	LC Duplex
Conexión 2	LC Duplex	Pérdida de retorno	≥ 30 dB

Normas generales

Conejor norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
---------------	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Dibujos**Sección del montaje**

IE-BSC-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V14P	Versión
Código	1058310000	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248799404	
Cantidad	10 ST	