



Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MC-Mobilo.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 27 mm, Soporte CC-H 15/27, gris
Código	1079550000
Tipo	CC 15/27 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248841110
Cantidad	80 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0394 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Peso neto	1.38 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.009 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

Datos generales

Color de material según código de resistencia	8	
Versión	enchufable	
Anchura	27 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	gris	
Halógenos	No	
Material básico	Poliamida 66	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
Industrias recomendadas	Maquinaria	
Impresora compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	
Aplicación / productor	Soporte CC-H 15/27	

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Dibujos



Accesorios**Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	CC-RAIL 1000	Versión
Código	1790150000	ClipCard, Accesorios, 1000 x 17 mm, Autoadhesiva, negro
GTIN (EAN)	4032248213610	
Cantidad	1 ST	
Tipo	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Versión
Código	1790160000	ClipCard, Tapa, 1000 x 19 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248213627	
Cantidad	1 ST	
Tipo	CC-H 15/27	Versión
Código	1790410000	ClipCard, Accesorios, 15 x 27 mm, negro
GTIN (EAN)	4032248215201	
Cantidad	45 ST	
Tipo	STR CC 15/27 TRANSPARENT	Versión
Código	1888290000	ClipCard, Accesorios, 15 x 27 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248494163	
Cantidad	80 ST	
Tipo	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Versión
Código	1880810000	ClipCard, Accesorios, 15 x 27 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248480890	
Cantidad	10 ST	