### **HDC HP 250 SHOCKPROTEC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

#### Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 250
Código	<u>1120130000</u>
Tipo	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901487
Cantidad	1 Pieza



## **HDC HP 250 SHOCKPROTEC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Datos técnicos**

Homologaciones					
ROHS	Conformidad				
Dimensiones y pesos	'				
Longitud	37 mm	Longitud (pulgadas)	1.4567 inch		
Diámetro	12.3 mm	Peso neto	2 g		
Conformidad medioambienta	l del producto				
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención				
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso				
Datos generales					
			0.50		
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Tamaño de instalación	250		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro		
Resistencia del aislamiento	1010 Ω	Materiales aislantes	Poliamida con fibra de vidrio		
Grado de polución	PD 2 (PD 3)	Material básico	PA 66 GF 30, Acero inoxidable		
Serie	HighPower	Sin halógenos	false		
BG	250				
Datos generales					
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Color	negro		
Material básico	PA 66 GF 30, Acero inoxidable	Serie	HighPower		
Indicación importante			'		
Información de producto	En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponers a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.				
Clasificaciones					
ETIMA O O	50000040	FT114 7 0	50000040		
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943		
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943		
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92		
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92		
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92		
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92		
ECLASS 15.0	27-44-02-92				

Versión del catálogo / Dibujos

## **HDC HP 250 SHOCKPROTEC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

