HDC HP 550 SHOCKPROTEC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Las carcasas RockStar® HighPower se fabrican en fundición inyectada de aluminio de alta resistencia, ofreciendo, gracias a su constante mejora, una perfecta protección contra las condiciones ambientales más severas. La carcasa de varias piezas permite al usuario hacer un seguimiento integral de los procesos de trabajo hasta el último paso del ciclo.

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 550
Código	<u>1120140000</u>
Tipo	HDC HP 550 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901470
Cantidad	1 Pieza



HDC HP 550 SHOCKPROTEC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos			
Longitud	39.3 mm	Longitud (pulgadas)	1.5472 inch
Diámetro	17.4 mm	Peso neto	8 g
Conformidad medioambienta	del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Datos generales			
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Tamaño de instalación	550
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Color	negro
Resistencia del aislamiento	1010 Ω	Materiales aislantes	Poliamida con fibra de vidrio
Grado de polución	PD 2 (PD 3)	Material básico	PA 66 GF 30, Acero
Serie	HighPower	 Sin halógenos	false
BG	550		
Datos generales			
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Versión, conector	HighPower 550 A
Color	negro	Material básico	PA 66 GF 30, Acero inoxidable
Serie	HighPower		
Indicación importante			
Información de producto	En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponer a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.		
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Versión del catálogo / Dibujos

HDC HP 550 SHOCKPROTEC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



