



Acoplamiento, versión FreeCon para conector PushPull
Var.4 según IEC 61076-3-106 de metal

Datos generales para pedido

Versión	Toma de enchufe, FreeCon, RJ45, Conector, IP65
Código	1122710000
Tipo	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Profundidad	28.2 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1102 inch
Altura	52 mm	Altura (pulgadas)	2.0472 inch
Anchura	41 mm	Anchura (pulgadas)	1.6142 inch
Peso neto	243.48 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Color	plata	Material capotas	Perfil de aluminio, Tapa: zinc fundido en matriz, pintado
Tipo de montaje	Montaje del tornillo	Tipo de protección	IP65
Ciclos de enchufado	750		

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	--	----------------------------	---------

Datos técnicos acoplamiento RJ45

Carga de intensidad admisible (acoplamiento RJ45)	1 A	Rigidez dieléctrica, contacto - contacto, ≥ 1000 V DC mín. (acoplamiento RJ45)
Material de base de la caja (acoplamiento RJ45)	Fundición inyectada de zinc	Categoría (conector RJ45) Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Resistencia del aislamiento (acoplamiento RJ45)	> 500 MΩ	Rigidez dieléctrica, contacto - apantallamiento, máx. (acoplamiento RJ45) ≥ 1500 V DC
Resistencia de contacto (acoplamiento RJ45)	≤ 20 mΩ	

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C	1 A
----------------------------	-----

Datos técnicos**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-V04P	Versión
Código	1963900000	Base ,96 tapa de protección
GTIN (EAN)	4032248646326	
Cantidad	10 ST	

Sets - RJ45

Conecotor PushPull según IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) de plástico incl. conector RJ45



Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Versión
Código	1963160000	Conecotor RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248651665	IEC 11801 2010)
Cantidad	10 ST	