

IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Distribuidor en Y/acoplamiento de conexión, FreeCon
para conector PushPull Power según especificación PRO-
FINET, en metal

Datos generales para pedido

Versión	Distribuidor en Y, FreeCon, Alimentación, IP65
Código	1297010000
Tipo	IE-CD-VAPM24V-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118094589
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Peso neto	716.82 g
-----------	----------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto


Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


Dibujos

Dibujo acotado



Front view

Dibujo acotado



Overhead view

Accesorios

Tapas protectoras del polvo



Para la protección de sus equipos contra polvo y suciedad.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BP-VAPP	Versión	
Código	1068930000	Base ,96 tapa de protección	
GTIN (EAN)	4032248823093		
Cantidad	10 ST		

Sets



Conectores PushPull Power según especificación PROFINET

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Versión	
Código	2465440000	Conector de potencia, Conector macho, PROFINET, Juego de conectores	
GTIN (EAN)	4050118522136		
Cantidad	1 ST		

PVC



Cables IE preparados para PROFINET, con conectores macho PushPull según las especificaciones PROFINET

Datos generales para pedido

Tipo	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X	Versión	
Código	1350120010	Cable de sistema, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 1 m	
GTIN (EAN)	4050118165296		
Cantidad	1 ST		