


## CC 15/17 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MC-Mobilo.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 17 mm, Soporte CC-H 15/17, amarillo
Código	<a href="#">1131930000</a>
Tipo	CC 15/17 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248912520
Cantidad	80 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0394 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	17 mm	Anchura (pulgadas)	0.6693 inch
Peso neto	1.21 g		

#### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención	
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso	
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.007 kg CO2 eq.

#### Datos generales

Color de material según código de resistencia	4	
Versión	enchufable	
Anchura	17 mm	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Color	amarillo	
Halógenos	No	
Material básico	Poliamida 66	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
Industrias recomendadas	Maquinaria	
Impresora compatible	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>	
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Device markers	
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	
Aplicación / productor	Soporte CC-H 15/17	


#### Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Dibujos**



## CC 15/17 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Accesorios



### Datos generales para pedido

Tipo	CC-H 15/17	Versión	
Código	<a href="#">1790430000</a>		ClipCard, Accesorios, 15 x 17 mm, negro
GTIN (EAN)	4032248215225		
Cantidad	75 ST		
Tipo	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Versión	
Código	<a href="#">1880850000</a>		ClipCard, Accesorios, 15 x 17 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248481224		
Cantidad	10 ST		
Tipo	STR CC 15/17 TRANSPARENT	Versión	
Código	<a href="#">1888310000</a>		ClipCard, Accesorios, 15 x 17 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248494187		
Cantidad	80 ST		
Tipo	CC-RAIL 1000	Versión	
Código	<a href="#">1790150000</a>		ClipCard, Accesorios, 1000 x 17 mm, Autoadhesiva, negro
GTIN (EAN)	4032248213610		
Cantidad	1 ST		
Tipo	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Versión	
Código	<a href="#">1790160000</a>		ClipCard, Tapa, 1000 x 19 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248213627		
Cantidad	1 ST		