



Similar a la ilustración



Los señalizadores para equipos ClipCard en formato MultiCard se utilizan para identificar instalaciones electrónicas y sistemas de conexión, ofreciendo una alternativa interesante al grabado. Gracias al formato certificado MultiCard es posible efectuar la rotulación con PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic y MC-Mobilo.

- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado.
- Fijación universal
- Soporte (atornillable o con abrazadera)
- Guía para etiquetas (autoadhesiva o atornillable)
- Etiquetas autoadhesivas

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Versión | ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 49 mm, amarillo |
| Código | 1131970000 |
| Tipo | CC 15/49 K MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4032248912124 |
| Cantidad | 40 Pieza |

CC 15/49 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 1.2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0472 inch |
| Altura | 15 mm | Altura (pulgadas) | 0.5906 inch |
| Anchura | 49 mm | Anchura (pulgadas) | 1.9291 inch |
| Peso neto | 3.02 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...60 °C |
|----------------------------------|-------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---------------------------------------------|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Huella de carbono del producto | Desde la cuna hasta la puerta | 0.018 kg CO2 eq. |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|

Datos generales

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Adhesivos | Cinta adhesiva por ambos lados |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------|---|
| Color de material según código de resistencia | 4 |
|-----------------------------------------------|---|

| | |
|---------|--------------|
| Versión | autoadhesivo |
|---------|--------------|

| | |
|---------|-------|
| Anchura | 49 mm |
|---------|-------|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------------|-------|
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 60 °C |
|----------------------------------------|-------|

| | |
|----------------------------------------|--------|
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
|----------------------------------------|--------|

| | |
|-------|----------|
| Color | amarillo |
|-------|----------|

| | |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

| | |
|-----------------|--------------|
| Material básico | Poliamida 66 |
|-----------------|--------------|

| | |
|---------------------|-----|
| Caracteres impresos | sin |
|---------------------|-----|

| | | |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | MultiCard |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Industrias recomendadas | Maquinaria |
|-------------------------|------------|

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Impresora compatible | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Device markers |
|-----------------------------------------|------------------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...60 °C |
|----------------------------------|-------------|

Señalizadores de dispositivos

| | |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Dibujos



Accesorios**Accesorios****Datos generales para pedido**

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo | ETO CC 15/49 TRANSPAR. | Versión |
| Código | 1880830000 | ClipCard, Accesorios, 15 x 49 mm, transparente |
| GTIN (EAN) | 4032248480906 | |
| Cantidad | 10 ST | |