

## Imagen de producto



Conexión transversal para los conectores hembra de la gama D-SERIES DRI.

## Datos generales para pedido

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Versión              | RIDERSERIES RCI, Conexión transversal            |
| Código               | <a href="#">1132070000</a>                       |
| Tipo                 | SRC-I QV S                                       |
| GTIN (EAN)           | 4032248912087                                    |
| Cantidad             | 10 Pieza                                         |
| Estado de entrega    | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
| Disponible hasta     | 2026-06-30T00:00:00+02:00                        |
| Producto alternativo | <a href="#">CXI CCS 8P GY</a>                    |

## SRC-I QV S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 6.6 g |
|-----------|-------|

## Temperaturas

|                               |                |                      |                |
|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C...85 °C | Temperatura ambiente | -40 °C...85 °C |
| Temperatura de servicio       |                |                      |                |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos de conexión transversal

|                                             |          |                 |                                          |
|---------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------|
| Corriente nominal                           | 12 A     | Aislamiento     | Sí                                       |
| Protección frente al contacto con los dedos | Sí       | Color           | blanco                                   |
| Número de bornes puenteados                 | 8        | Número de polos | 8                                        |
| Paso en mm (P)                              | 15.20 mm | Versión         | puede cortarse según el tamaño necesario |

## Datos generales

|         |                                          |       |        |
|---------|------------------------------------------|-------|--------|
| Versión | puede cortarse según el tamaño necesario | Color | blanco |
|---------|------------------------------------------|-------|--------|

## Datos de conexión

|                |          |
|----------------|----------|
| Paso en mm (P) | 15.20 mm |
|----------------|----------|


## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Dibujos

### Ejemplo de uso


#### How to install cross connection



Plug the cross connection into wire-connection opening and fix it with tighten the screw

Insertar las conexiones transversales en las conexiones de cables

### Ejemplo de uso



La conexión transversal puentea la misma conexión en la base contigua