

VKSW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cortadora de conductos de cableados de uso manual para cortes de carriles de cableados y cubiertas de hasta 125 mm de ancho y con un espesor de 2,5 mm. Solo para plásticos no reforzados con relleno.

- Corte sin rebabas ni desperdicios
- Tope de longitud (1000 mm) con dispositivo de guía para cortes precisos según la longitud
- Aparato de sobremesa para montar en bancos de trabajo o superficies de trabajo similares
- Filos de corte endurecidos de acero especial

Datos generales para pedido

Versión	Cable duct cutting device
Código	1137530000
Tipo	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	290 mm	Profundidad (pulgadas)	11.4173 inch
Altura	285 mm	Altura (pulgadas)	11.2204 inch
Anchura	280 mm	Anchura (pulgadas)	11.0236 inch
Peso neto	305 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Herramientas de corte

Anchura de corte máx.	125 mm
-----------------------	--------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



Cortadora de conductos de cableados de uso manual para cortes de carriles de cableados y cubiertas de hasta 125 mm de ancho y con un espesor de 2,5 mm. Solo para plásticos no reforzados con relleno.

- Corte sin rebabas ni desperdicios
- Tope de longitud (1000 mm) con dispositivo de guía para cortes precisos según la longitud
- Aparato de sobremesa para montar en bancos de trabajo o superficies de trabajo similares
- Filos de corte endurecidos de acero especial

Datos generales para pedido

Tipo	ERME VKSW	Versión
Código	1251270000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4050118042436	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SCHUTZPROFIL VKSW	Versión
Código	2007400000	
GTIN (EAN)	4050118392548	
Cantidad	1 ST	
Tipo	VKSW HANDLE	Versión
Código	2886200000	
GTIN (EAN)	4064675855200	
Cantidad	1 ST	