

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los conectores industriales están compuestos por un conector y una caja protectora. El conector es el corazón del conector industrial y es el responsable de la función eléctrica. Los conectores de Weidmüller están realizados en materiales aislantes de alta calidad que permiten una transmisión segura de altas tensiones en un espacio reducido. Además, en toda la gama de productos de Weidmüller solamente se emplea un único plástico reconocido por UL y aplicable a la industria ferroviaria. Todo ello permite una aplicación universal ilimitada de los conectores RockStar®.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - Conector, Macho, Número de polos: 1, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 1
Código	1137720000
Tipo	HDC 04A CSB MALE
GTIN (EAN)	4032248919437
Cantidad	1 Pieza

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	21 mm	Profundidad (pulgadas)	0.8268 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	21 mm	Anchura (pulgadas)	0.8268 inch
Peso neto	8.5 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Datos generales

Número de polos	1	ciclos de enchufado Ag	≥ 500
ciclos de enchufado Au	≥ 500	Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tamaño de instalación	1	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Color	beige	Resistencia del aislamiento	1010 Ω
Materiales aislantes	Reforzado con fibra de vidrio de policarbonato (listado en la norma UL y aprobado para instalaciones ferroviarias)	Grupo de materiales aislantes	IIIa
Superficie	otros	Tipo	Macho
Grado de polución	3	Serie	Módulo ConCept
Sin halógenos	true	Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2	Sí
BG	1		

Dimensiones

Anchura	21 mm	Longitud, base	21 mm
Altura conector	30 mm		

Datos de conexión PE

Tipo de conexión PE otros

Versión

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12	Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tamaño de instalación	1	Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 26
Sección de conexión del conductor, máx.	4 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0.14 mm ²
Superficie	otros	BG	1

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Soporte de contactos macho



El módulo ConCept – CSB está concebido como un módulo doble y en el marco del módulo ConCept ocupa dos ranuras. El módulo ConCept – CSB se compone de un soporte de módulo en el que se pueden insertar dos soportes de contactos. El soporte de contactos está realizado con una aleación de cinc colada a presión y garantiza un excelente apantallamiento. Los contactos crimpados se montan en un conector de plástico, aislados del soporte de contactos. Diferentes números de polos, 1, 4, 8 polos, garantizan múltiples posibilidades de aplicación.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC CM BUS SV M1 CT	Versión	
Código	1983810000	Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept	
GTIN (EAN)	4032248689095		
Cantidad	1 ST		
Tipo	HDC CM BUS SV M4 CT	Versión	
Código	1983790000	Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept	
GTIN (EAN)	4032248688937		
Cantidad	1 ST		