


HBT 1,5 - 3,0 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La utilización de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad continua a largo plazo para sus conexiones eléctricas.

El montaje también ofrece otras ventajas adicionales.

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm ² ,1.5 mm ² - 3 mm ² ,rojo
Código	1312440000
Tipo	HBT 1,5 - 3,0 RT
GTIN (EAN)	4050118115055
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.79 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	terminal preaislado con forma de gancho
--------------------------	---

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	3 mm ²	Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm ²
---	-------------------	---

Sección de conexión del conductor	1.5 mm ²
-----------------------------------	---------------------

Material/plástico	PC	Aislamiento	PC
-------------------	----	-------------	----

Material/plástico	PC	Color de identificación	rojo
-------------------	----	-------------------------	------

Dimensiones

Diámetro del aislante	4 mm	Longitud de puntera P	17.4 mm
-----------------------	------	-----------------------	---------

Ancho de puntera B	3 mm	Resalte con forma de gancho X	2.1 mm
--------------------	------	-------------------------------	--------

Longitud L	28.4 mm
------------	---------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-40-02-92
-------------	-------------

Accesorios**Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	9014400000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo