

Similar a la ilustración

Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Versión	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Código	1170130000
Tipo	SAI-M23-BE-19
GTIN (EAN)	4032248962082
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E344862

Dimensiones y pesos

Peso neto	4 g
-----------	-----

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS



REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos conectores de libre configuración


Número de polos	19	Codificación	ninguna
Tipo de conexión	Conexión crimpada	Material capotas	Poliamida termoplástica PA 6, PBT
Tensión nominal	100 V	Ciclos de enchufado	> 1000
Grado de polución	3	Corriente nominal	Contacto de 1 mm = 8 A, Contacto de 1,5 mm = 10 A
Género del contacto	Hembra	Posibilidad de codificación para conectores de señal M23	Codificación H, Codificación N, Codificación S, Codificación X, Codificación Y

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Dibujos**Asignación de pines****Dibujo acotado****Technical data**

Number of positions	6	7	9	12	16	17	19
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17
Contact-Ø mm	2	2	1	2	1	1	1.5



SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

1 mm



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas. Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Versión
Código	1995860000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
Cantidad	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Versión
Código	1170180000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
Cantidad	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Versión
Código	1170210000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
Cantidad	50 ST	

1.5 mm



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas. Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56	Versión
Código	1170230000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962129	
Cantidad	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0	Versión
Código	1170240000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962150	
Cantidad	50 ST	

SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**... para M23**

Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Versión
Código	1203960000	Herramienta de prensado para contactos de señales, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118000764	
Cantidad	1 ST	

Carcasa estándar

Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas. Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M23-GS-11/17	Versión
Código	1299390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118097191	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAI-M23-GS-7/12	Versión
Código	1995840000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248926121	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAI-M23-GSW-S-7/12	Versión
Código	1169920000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961986	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAI-M23-KS-7/12	Versión
Código	1169900000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961948	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAIL-M23-KSW-7/12	Versión
Código	1169930000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961993	
Cantidad	1 ST	

Accesorioswww.weidmueller.com

Tipo	SAIE-M23-S-EM	Versión
Código	1169970000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-HW	Versión
Código	1169990000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-RM	Versión
Código	1169950000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAIE-M23-S-VW	Versión
Código	1169940000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
Cantidad	1 ST	