

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta de prensado para contactos de señal y alimentación, 4-Indent-Crimp
Código	1203840000
Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
Cantidad	1 Pieza

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	230 mm	Longitud (pulgadas)	9.0551 inch
Peso neto	1146 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Datos técnicos

Versión	mecánico, sin contactos recambiables
---------	---

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	4 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0.25 mm ²
Tipo de prensado /perfil	4-Indent-Crimp		

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Contactos torneados	Sección máx. AWG	AWG 10
Sección mín. AWG	AWG 26		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

1 mm




Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas. Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Versión	
Código	1995830000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925698		
Cantidad	50 ST		
Tipo	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Versión	
Código	1170390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962105		
Cantidad	50 ST		

2 mm



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas. Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Versión	
Código	1995820000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925681		
Cantidad	50 ST		
Tipo	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Versión	
Código	1170420000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962334		
Cantidad	50 ST		
Tipo	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Versión	
Código	1170400000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962365		
Cantidad	50 ST		
Tipo	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Versión	
Código	1170410000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962525		
Cantidad	50 ST		