CLIR 1-15 GN CLOSE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Similar a la ilustración

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Clavija de montaje
Código	<u>1208950000</u>
Tipo	CLI R 1-15 GN CLOSE
GTIN (EAN)	4032248990344
Cantidad	10 Pieza

CLI R 1-15 GN CLOSE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Hon	าดเด	gacio	nes

ROHS

Dimensiones y pesos			
Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1968 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0.1181 inch
Δnchura	4.2 mm	Anchura (nulgadas)	0.1654 inch

Conformidad

1.85 g

Temperaturas

Peso neto

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal	Tipo de impresión	según especificaciones del	
			cliente	
Procedimiento de impresión	Por chorro de tinta	Versión	MultiPack	
Anchura	4.2 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Gama de temperaturas de servicio, max. 80 °C		Gama de temperaturas de servicio, min30 °C		
Color	bajo demanda	Halógenos	Sí	
Material básico	PVC, blando, sin cadmio	Color de impresión	negro	
Caracteres impresos	Señales mezcladas	Unidades por rollo	5	
Gama de temperaturas de servicio	-3080 °C			

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor,	4 mm ²
_		max.	
Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm²		Diámetro externo del conductor, max.	5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm	diámetro externo del conductor	2.5 - 5 mm
Sección de conexión del conductor	1.5 - 4 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Fecha de creación 12.11.2025 04:23:54 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos