

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La herramienta ideal para cualquier aplicación
Screwty® es la herramienta multipropósito ideal para apretar todos los cables de actuador y sensores comunes. Screwty® facilita el trabajo con conectores redondos de difícil acceso. Permite aflojar y atornillar conectores simplemente girando con un esfuerzo reducido. Screwty® es una solución única y global que se adapta a la mayoría de los conductores y conectores de otros fabricantes (más del 90%). Screwty® se compone de una empuñadura con un adaptador estándar de 1/4 de pulgada. Por lo tanto, puede utilizarse para todos los tamaños: para los conectores enchufables M12 y M8 redondos, así como para los conectores personalizables M12F y M8F y para todos los conectores M23.

Datos generales para pedido

Versión	Bolting tool
Código	1389190000
Tipo	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Cartón

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensiones y pesos**

Peso neto 226.26 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Destornilladores y llaves

Instalación del par de apriete máx. 1.7 Nm Instalación del par de apriete min. 0.5 Nm

Indicación importante

Información de producto Incluido en el pedido:
• Destornillador dinamométrico 0,5-1,7 Nm + ayuda de ajuste
• Cuchilla de recambio AF13

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories



Herramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete

La herramienta ideal para cualquier aplicación. Screwty® es la herramienta multipropósito ideal para apretar todos los cables de actuador y sensores comunes. Screwty® facilita el trabajo con conectores redondos de difícil acceso. Permite aflojar y atornillar conectores simplemente girando con un esfuerzo reducido. Screwty® es una solución única y global que se adapta a la mayoría de los conductores y conectores de otros fabricantes (más del 90%). Screwty® se compone de una empuñadura con un adaptador estándar de 1/4 de pulgada. Por lo tanto, puede utilizarse para todos los tamaños: para los conectores enchufables M12 y M8 redondos, así como para los conectores personalizables M12F y M8F y para todos los conectores M23.

Datos generales para pedido

Tipo	SCREWTY SW9	Versión
Código	1254630000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118054194	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW10	Versión
Código	1254640000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048599	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW12	Versión
Código	2598970000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118781151	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW13	Versión
Código	1254650000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051834	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW15	Versión
Código	1290830000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118084320	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW17	Versión
Código	1254660000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051841	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW18	Versión
Código	1254670000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051858	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SCREWTY SW19	Versión
Código	1254680000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048827	
Cantidad	1 ST	