


**HDC MF 6B BA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos generales para pedido**

Versión	Frame
Código	<a href="#">1428940000</a>
Tipo	HDC MF 6B BA
GTIN (EAN)	4050118233353
Cantidad	1 Pieza

**HDC MF 6B BA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (cURus)	E92202

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	37.35 mm	Profundidad (pulgadas)	1.4705 inch
Altura	36.4 mm	Altura (pulgadas)	1.4331 inch
Anchura	51 mm	Anchura (pulgadas)	2.0079 inch
Peso neto	64.5 g		

**Temperaturas**

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención  
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

**Datos de conexión a tierra**

Tipo de conexión PE	Conección brida-tornillo	Sección de conexión del conductor, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm <sup>2</sup>		Par de apriete, máx. PE en un lado	1.2 Nm

**Datos generales**

Tamaño de instalación	3	Ciclos de enchufado	≥ 500
Material básico	Fundición inyectada de cinc	Serie	ModuPlug
Número de ranuras	2		

**Clasificaciones**




ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC MF 6B BA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## HDC MF 6B BA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Brida de apantallado



Además de los conectores industriales, la gama RockStar® incluye los correspondientes accesorios funcionales y de seguridad destinados al cableado de la instalación, como sistemas de codificación, bridas de apantallamiento, tapas protectoras y juntas de repuesto.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MSL6	Versión
Código	<a href="#">1435410000</a>	Shield clamp
GTIN (EAN)	4050118239898	
Cantidad	1 ST	

### Varios



Además de los conectores industriales, la gama RockStar® incluye los correspondientes accesorios funcionales y de seguridad destinados al cableado de la instalación, como sistemas de codificación, bridas de apantallamiento, tapas protectoras y juntas de repuesto.

### Datos generales para pedido

Tipo	HDC MF CA16 PE	Versión
Código	<a href="#">1480940000</a>	PE extension
GTIN (EAN)	4050118289657	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MF FIXING	Versión
Código	<a href="#">1480290000</a>	Transport lock
GTIN (EAN)	4050118288704	
Cantidad	20 ST	

### HDC ModuPlug



Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

**HDC MF 6B BA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	HDC CM GUIDING PIN	Versión
Código	<a href="#">1202660000</a>	Conectores industriales, Accesorios, Accesarios
GTIN (EAN)	4032248985258	
Cantidad	100 ST	
Tipo	HDC CM GUIDING SOCKET	Versión
Código	<a href="#">1202670000</a>	Conectores industriales, Accesorios, Accesarios
GTIN (EAN)	4032248985135	
Cantidad	100 ST	