


HDC MF 24B AF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Datos generales para pedido**

Versión	Frame
Código	1429050000
Tipo	HDC MF 24B AF
GTIN (EAN)	4050118233285
Cantidad	1 Pieza

HDC MF 24B AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E92202

Dimensiones y pesos

Profundidad	37.35 mm	Profundidad (pulgadas)	1.4705 inch
Altura	36.4 mm	Altura (pulgadas)	1.4331 inch
Anchura	111 mm	Anchura (pulgadas)	4.3701 inch
Peso neto	97.2 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
------	--------------------------------------

Datos de conexión a tierra

Tipo de conexión PE	Conección brida-tornillo	Sección de conexión del conductor, max.	10 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm ²		Par de apriete, máx. PE en un lado	1.2 Nm

Datos generales

Tamaño de instalación	8	Ciclos de enchufado	≥ 500
Material básico	Fundición inyectada de cinc	Serie	ModuPlug
Número de ranuras	6		

Clasificaciones



ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MF 24B AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC MF 24B AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Brida de apantallado



Además de los conectores industriales, la gama RockStar® incluye los correspondientes accesorios funcionales y de seguridad destinados al cableado de la instalación, como sistemas de codificación, bridas de apantallamiento, tapas protectoras y juntas de repuesto.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MSL24	Versión
Código	1435440000	Shield clamp
GTIN (EAN)	4050118240009	
Cantidad	1 ST	

Varios



Además de los conectores industriales, la gama RockStar® incluye los correspondientes accesorios funcionales y de seguridad destinados al cableado de la instalación, como sistemas de codificación, bridas de apantallamiento, tapas protectoras y juntas de repuesto.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC MF CA16 PE	Versión
Código	1480940000	PE extension
GTIN (EAN)	4050118289657	
Cantidad	10 ST	
Tipo	HDC MF FIXING	Versión
Código	1480290000	Transport lock
GTIN (EAN)	4050118288704	
Cantidad	20 ST	

HDC ModuPlug



Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

HDC MF 24B AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Datos generales para pedido**

Tipo	HDC CM GUIDING PIN	Versión
Código	1202660000	Conectores industriales, Accesorios, Accesarios
GTIN (EAN)	4032248985258	
Cantidad	100 ST	
Tipo	HDC CM GUIDING SOCKET	Versión
Código	1202670000	Conectores industriales, Accesorios, Accesarios
GTIN (EAN)	4032248985135	
Cantidad	100 ST	