

El RS 100 Profi te ofrece una solución flexible para tus necesidades de montaje, ya que permite tanto la instalación en carril DIN como el montaje en pared. Esta versatilidad facilita la integración en distintos entornos y aplicaciones. La carcasa puede utilizarse con el estándar de PCB Eurocard.

El perfil puede cortarse a medida, lo que permite adaptarlo con precisión a tus requisitos específicos. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad y, con ello, aumentar la seguridad de la instalación.

Otra característica práctica es la posibilidad de utilizar un perfil de cubierta para proteger componentes de gran tamaño.

Datos generales para pedido

Versión	Tapa final, RS 80 naranja, Montaje directo de la tapa final por ambos lados, Anchura: 17 mm
Código	1324360000
Tipo	AP 80 D OR
GTIN (EAN)	4008190094898
Cantidad	20 Pieza

AP 80 D OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	16.9 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6654 inch
Altura	86.4 mm	Altura (pulgadas)	3.4016 inch
Anchura	17 mm	Anchura (pulgadas)	0.6693 inch
Peso neto	7 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Materiales aislantes	PA 66
Grupo de materiales aislantes	I	Superficie	no probado
Material básico	PA 66	Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	600 ≤ CTI

Datos generales

Color	naranja	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Capacidad de sellado	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



AP 80 D OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)




AP 80 D OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

RS 80: caja de perfil



El perfil RS 80 ofrece una amplia gama de opciones de montaje, ya que permite tanto el montaje en carril como el montaje en pared. Esto permite una adaptación flexible a tus condiciones y requisitos espaciales. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad. Otra ventaja del perfil RS80 es que se puede cortar a medida de forma individual. Esto te permite configurar el sistema a medida, adaptándolo exactamente a tus necesidades.

Datos generales para pedido

Tipo	LKSC M2,9X13VZ	Versión	
Código	4011200000	Accesorios, Tornillo de cabeza ranurada en cruz	
GTIN (EAN)	4032248415014		
Cantidad	100 ST		