

Pedidos solo bajo
demanda



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Automatic stripper and crimper
Código	1476920000
Tipo	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	420 mm	Profundidad (pulgadas)	16.5354 inch
Altura	425 mm	Altura (pulgadas)	16.7323 inch
Anchura	470 mm	Anchura (pulgadas)	18.5039 inch
Peso neto	38000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme
 REACH SVHC Lead 7439-92-1




Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Zona de desaislado	0,34 - 4 mm ² (~AWG 22 - 12)	Motor	Electroneumático
Tiempo de ciclo	aprox. 1,5 s	Prensado	Quadrocrimp
Sección del terminal tubular, max.	4 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0.34 mm ²
Longitud de prensado	6/8/10/12 mm	Consumibles	Terminales sueltos, con aislamientos
Longitud de los terminales tubulares	12/14/16/18 mm	Conexión de aire comprimido	5 bar
Conexión eléctrica	100-240 V / 50/65 Hz		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Dibujos



Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	SOT 1,0 CA 100-2.5	Versión
Código	1477050000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283877	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SOT 2,5 CA 100-2.5	Versión
Código	1477040000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283860	
Cantidad	1 ST	
Tipo	URS 0.34 CA 100-2.5	Versión
Código	1550340000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118357110	
Cantidad	1 ST	
Tipo	URS 4.0 CA 100-2.5	Versión
Código	1550250000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118356946	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Versión
Código	1476900000	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283655	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Versión
Código	1476850000	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283709	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Versión
Código	1476870000	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283723	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Versión
Código	1476880000	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283587	
Cantidad	1 ST	
Tipo	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Versión
Código	1476890000	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118283747	
Cantidad	1 ST	
Tipo	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Versión
Código	1550370000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118356878	
Cantidad	1 ST	

Accesorios

Tipo	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Versión	
Código	1550350000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto	
GTIN (EAN)	4050118356861		
Cantidad	1 ST		
Tipo	AIMESA V	Versión	
Código	9050180000	Accesorios, Juego de cuchillas	
GTIN (EAN)	4008190343378		
Cantidad	1 ST		