VPLI/0,1-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm²,0.1 mm² - 0.5 mm²,amarillo
Código	<u>1491450000</u>
Tipo	VPLI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301595
Cantidad	100 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-03-31T00:00:00+02:00

VPLI/0,1-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.2 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conector

Sección de conexión del conductor,	0.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min	n. 0.1 mm²
max.			
Sección de conexión del conductor	0.5 mm ²	Aislamiento	Totalmente aislado
Material/plástico	PA	Longitud 1 (I1)	12 mm
Color de identificación	amarillo	Diámetro interior del vástago (d1)	1.2 mm
Longitud 2 (I2)	5 mm	Diámetro interior de la abrazadera (d4)	2 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Versión del catálogo / Dibujos

Hoja técnica

VPLI/0,1-0,5




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



VPLI/0,1-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo HTI 15 Código 90144000		Versión
Código <u>9014400</u>	00	
	<u>00</u>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN) 4008190	59412	conector de cables aislado, 0.5mm², 2.5mm², Crimpado doble
Cantidad 1 ST		
Tipo CTI 6		Versión
Código <u>9006120</u>	<u>00</u>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN) 4008190	44527	0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad 1 ST		
Tipo CTI 6 G		Versión
Código <u>9202850</u>	<u>00</u>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN) 4032248	17855	conector de cables aislado, 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval,
Cantidad 1 ST		Crimpado paralelo

Versión del catálogo / Dibujos 4