



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², azul |
| Código     | <a href="#">1491730000</a>                                                     |
| Tipo       | VFSKHI/1,5-2,5/285                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118301700                                                                  |
| Cantidad   | 100 Pieza                                                                      |

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 0.8 g |
|-----------|-------|

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención                 |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 6c                                    |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                        |
| SCIP                                        | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3 |


### Conector

|                                         |                     |                                         |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, min. | 1.5 mm <sup>2</sup>              |
| Sección de conexión del conductor       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Aislamiento                             | disponible, Parcialmente aislado |
| Material/plástico                       | PVC                 | Longitud 1 (l1)                         | 19 mm                            |
| Color de identificación                 | azul                | Ancho de conexión (d2)                  | 2.8 mm                           |
| Espesor de conexión (d3)                | 0.8 mm              |                                         |                                  |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ETIM 10.0   | EC000516    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

## Dibujos



## Accesorios

## Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HTI 15                     | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">9014400000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para      |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | conector de cables aislado, 0.5mm², 2.5mm², Crimpado doble        |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                   |
| Tipo       | CTI 6                      | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">9006120000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,     |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado doble              |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                   |
| Tipo       | CTI 6 G                    | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">9202850000</a> | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para      |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | conector de cables aislado, 0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, |
| Cantidad   | 1 ST                       | Crimpado paralelo                                                 |