



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,amarillo
Código	1491760000
Tipo	VFSKHI/4,0-6,0/9512
GTIN (EAN)	4050118301588
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	2.7 g
-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3
------	--------------------------------------

Conector

Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min. 4 mm ²
---	-------------------	---

Sección de conexión del conductor	6 mm ²	Aislamiento	disponible, Parcialmente aislado
-----------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------

Material/plástico	PVC	Longitud 1 (l1)	28.6 mm
-------------------	-----	-----------------	---------

Color de identificación	amarillo	Ancho de conexión (d2)	9.5 mm
-------------------------	----------	------------------------	--------

Espesor de conexión (d3)	1.2 mm
--------------------------	--------

Clasificaciones


ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-44-03-92
-------------	-------------

Dibujos

www.weidmueller.com



Accesorioswww.weidmueller.com**Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo