

THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Señalizador de bornes, Señalizadores conectores, 30 x 6.3 mm, blanco
Código	1339570000
Tipo	THM ESO 7 PA WS
GTIN (EAN)	4050118144208
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Anchura	6.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.248 inch
Peso neto	287.76 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal y vertical		
Anchura	6.3 mm		
Gama de temperaturas de servicio, max.	70 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		
Color	blanco		
Halógenos	No		
Material básico	Papel		
Caracteres impresos	sin		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	2500		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Carrete de etiquetas	
	Número de combinaciones por unidad de embalaje	1	
	Número de señalizadores por combinación	2500	
Tamaño del campo para rotulación	30 x 6.3 mm		
Número de señalizadores por combinación	1 Label reel = 2500 Insert markers		
Gama de temperaturas de servicio	-40...70 °C		
Unidades por rollo	2500		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Dibujos



WKM para etiquetas señalizadoras



La funda transparente libre de halógenos del sistema WKM ofrece una excelente protección frente a las inclemencias del entorno. Solución adecuada para prácticamente cualquier sección de conductor gracias a la firme fijación mediante abrazaderas.

Las etiquetas impresas se insertan en el WKM y quedan aseguradas con un clip. Los señalizadores para cables WKM son la solución perfecta para obtener la máxima eficiencia en trabajos in situ. Ventajas de utilización del señalizador para cables WKM

- Posibilidad de imprimir individualmente etiquetas de papel y poliéster con impresoras de oficina convencionales
- Su robusto diseño y la utilización con las etiquetas MultiCard ELS garantizan la máxima protección frente a las inclemencias del entorno.

Datos generales para pedido

Tipo	WKM 8/30	Versión	
Código	1631910000		WKM, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 115 mm, 30 x 8
GTIN (EAN)	4008190206666		mm, Señalizadores para conductores y cables, transparente
Cantidad	50 ST		

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión	
Código	2005070000		Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049		
Cantidad	1 ST		